

## Назначение

Блок микрофонный БМ предназначен для работы в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». Предназначен для передачи сигналов микрофона, дополнительных фонограмм и внешних источников звуковых программ на объектовые приборы оповещения, а также отображения журнала событий. Подключается к блоку управления БУ-40 и устанавливается в непосредственной близости от него. Отображение информации осуществляется при помощи ЖК- индикатора.

БМ обеспечивает:

- Усиление сигналов микрофона и их передачу на БУ-40;
- Прием, усиление и передачу на БУ-40 внешних источников звуковых программ;
- Запись, хранение, воспроизведение и передачу на БУ-40 4-х дополнительных фонограмм;
- Хранение и отображение журнала событий системы;
- Выбор и индикацию необходимых выходов трансляции звуковых программ и микрофонных сообщений;

Питание БМ осуществляется от источника питания 24 В постоянного напряжения.

БМ устанавливается в помещении дежурного персонала.

## ВНИМАНИЕ!

Это изделие класса А. Такое оборудование при эксплуатации в бытовых условиях может вызвать радиопомехи. В этом случае пользователю может потребоваться принятие адекватных мер.

## Технические характеристики

### Питание

Номинальное напряжение питания, В	24(+3,6/- 4)
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более	60
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более	200

### Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от +5 до плюс 40 °С
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	225x225x130 мм
Масса изделия, кг, не более	2
Срок службы изделия, лет, не менее	8
Устойчивость к электромагнитным помехам (степень жесткости)	2
Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой	IP 41

## Комплект поставки

1. БМ, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1

## Примечание.

По согласованию с потребителем дополнительно могут поставляться:

- Руководство по эксплуатации в печатном виде.

## Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото	- 0,0424525 г.
Серебро	- 0,6358924 г.
Палладий	- 0,0012500 г.

## Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», Республика Беларусь, 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая, д. 11.  
Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27).

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС» гарантирует соответствие технических характеристик БМ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

## Свидетельство о приемке

БМ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)


\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

## Техническая поддержка:

По вопросам эксплуатации, гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.


Факс: +375 (17) 506-21-52, тел.: +375 (17) 510 23 26(27), МТС: +375 (29) 777 75 90, Vel: +375 (29) 350 17 77.

## Схема подключения БМ



## Установка адреса. Регулировка чувствительности микрофона.

Установку адреса и регулировку чувствительности микрофона осуществлять при снятой нижней крышке БМ.



**EAC**

ОКП РБ - 26.30.50.800

ТН ВЭД ТС - 8531103000

**ППУ «ГОНГ»**

**Блок микрофонный  
БМ**

**ПАСПОРТ  
УЛЦФ.426431.004 ПС**

Редакция 1.09

Минск  
2022